

Pyöreille näkölasiasetelmille tyyppi 321 DIN 28121:n mukaisesti laippojen väliin asennettavaksi

KÄYTTÖ

Näkölasin huuhtelulaite SV2 on tarkoitettu näkölasien kohdennettuun puhdistukseen säiliöissä, reaktoreissa tai prosessilaitteissa. Se takaa selkeän näkyvyyden prosessin valvonnassa ja soveltuu jaksottaiseen tai jatkuvaan käyttöön.

Käyttöolosuhteet:

Lämpötila:	≤ 200 °C PTFE-tiivisteellä (vakio) ≤ 400 °C grafiitti tiivisteellä
Paine:	enintään 25 bar(g)

ASENNUSOHJE


Näkölasin huuhtelulaite, tyyppi SV2, on erityisesti kehitetty lisälaite ruuvikiinnitteisten näkölasiasetelmien kohdennettuun puhdistukseen, esimerkiksi standardin DIN 28121 mukaisesti. Asennus tehdään näkölasiasetelman Runkolaipan ja säiliön laipan väliin. Nopea, turvallinen ja ilman vaativia muutostöitä.

Muoto- ja aineenkestäviä laipantiivisteitä käyttämällä varmistetaan pysyvä paineenkestävä liitos. Näkölasin huuhtelulaite SV2 soveltuu siten erinomaisesti käyttökohteisiin, joissa vaaditaan tarkkaa katselunvalvontaa ja korkeaa prosessihygieniaa - esimerkiksi elintarvike-, kemian- tai lääketieteellisyydessä.

Näkölasin huuhtelulaitteen sivulla oleva integroitu kierrelilitäntä G 1/4" mahdollistaa huuhteluputkien kytkemisen. Näin näkölasit voidaan puhdistaa tehokkaasti sisältäpäin - jopa jo asennetuissa järjestelmissä jälkiasennus on mahdollista ilman suurta vaivaa.

Kierrektykennän tiivistämiseksi on käytettävä kohteeseen sopivaa tiivistemateriaalia (esim. PTFE-kierteentiivistenauha tai nestemäinen kierteentiiviste) käyttöolosuhteiden mukaisesti.

PIIRUSTUS



VIRTAUSPARAMETRIT

Virtausparametrit: Vesi, 20°C					
Paine	[bar(g)]	2	4	6	25
Virtausnopeus	[m/s]	20	28	35	71
Tilavuusvirta	[l/min]	3,8	5,3	6,5	13,3
Tilavuusvirta	[l/h]	226	320	392	800

Laitoksen haltijan on varmistettava, että huuhtelumateriaalin suihkupaine ei ylitä säiliön suurinta sallittua painetta.

OSAT JA MATERIAALIT – TAULUKKO

Osat ja materiaalit:		
1	Liitososa	1.4571
2	Rengas	1.4571 / 1.4404 jne.
3	Tiivisteet	PTFE tai grafiitti
4	Vastamutteri	1.4571
5	Sumutin	1.4571

ACI Industriearmaturen GmbH

✉ info@aci24.com

🌐 www.aci24.com

📍 Königskamp 19 · 52428 Jülich · Saksa

☎ +49 (0) 2461 91634 00

📠 +49 (0) 2461 91634 44